


Y-haaroitin

Y-Splitter M12/2xM12 DO/ST

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Erityispiirre

Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet

Silikoni-vapaa

kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 250 AC/DC

Maks. kuormitettavuus /
moduli

[A]

4

Maks.
kokonaiskuormitettavuus

[A]

4

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...90

Suojausluokka

IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

29,6

Materiaalit

PUR

Valukotelomateriaali

PUR

Mutterin materiaali

messinki, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö


1 kpl

Y-haaroitin

Y-Splitter M12/2xM12 DO/ST

Sähköinen liitäntä

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu

Pistokeliitäntä: 1 x M12; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu