


Liitântäkaapeli

VDOGH040MSS0015C04STGH040MSS



Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet; Suojattu kaapeli
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	< 50 AC / < 60 DC
Suojausluokka	III
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	4

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...85
Suojausluokka	IP 68

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	612,5
Mitat [mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Materiaalit	PUR
Valukotelomateriaali	PUR
Mutterin materiaali	sinkkipainevalu, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Liitäntäkaapeli

VDOGH040MSS0015C04STGH040MSS

Sähköinen liitäntä - urospistoke


Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu; Koskettimet: kullattu;
Kirstistysmomentti: 0,7...0,9 Nm



Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 15 m, PUR, musta, Ø 5 mm, suojattu; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu; Koskettimet: kullattu;
Kirstistysmomentti: 0,7...0,9 Nm

