


## Liitântäkaapeli urospistokkeella

ASTGH040MSS0010C04



## Sovellutus

|                |                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Erityispiirre  | Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Suojattu kaapeli |
| Silikoni-vapaa | kyllä                                                               |

## Sähköiset tiedot

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Käyttöjännite [V]                 | < 50 AC / < 60 DC |
| Suojausluokka                     | III               |
| Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4                 |

## Käyttöolosuhteet

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Ympäristölämpötila [°C] | -25...90 |
| Suojausluokka           | IP 68    |

## Mekaaniset tiedot

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Paino [g]            | 386,2                     |
| Mitat [mm]           | 14,5 x 14,5 x 48,4        |
| Materiaalit          | PUR                       |
| Valukotelomateriaali | PUR                       |
| Mutterin materiaali  | sinkkipainevalu, niklattu |

## Huomautuksia

|                |       |
|----------------|-------|
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
|----------------|-------|



## Liitäntäkaapeli urospistokkeella

ASTGH040MSS0010C04

### Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 10 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 5 mm, suojattu; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu; Koskettimet: kullattu;  
Kirstysmomentti: 0,7...0,9 Nm; Suojattu liitäntäkaapeli: vaippa ei kytketty



### Liitäntä



Johdinvärit :  
BK = musta  
BN = ruskea  
BU = sininen  
WH = valkoinen