


Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH040MSS0030C04



Sovellutus

Erityispiirre

Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet;
Suojattu kaapeli; Käyttö energiansiirtoketjuissa

Silikoni-vapaa

kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 50 AC / < 60 DC

Suojausluokka

III

Maks.

kokonaiskuormitettavuus

[A]

4

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...85

Huomautus /

ympäristölämpötila

21 päivää: ...120

Suojausluokka

IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

1479

Mitat

[mm]

28 x 15 x 38

Materiaalit

TPU

Valukotelmateriaali

TPU

Mutterin materiaali

sinkkipainevalu

Käyttö energiansiirtoketjuissa

kyllä

Käyttö energiansiirtoketjuissa

Taivutussäde

min. 10 x kaapelin halkaisija

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella


ADOAH040MSS0030C04

Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 30 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 5 mm, suojattu; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: sinkkipainevalu; Koskettimet: kullattu;
Kirstysmomentti: 0,7...0,9 Nm; Suojattu liitäntäkaapeli: vaippa ei kytketty



Liitäntä



	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
WH =	valkoinen