


## Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH080VAS0025E08

8-napaisten pistokkeiden johdinvärejä ei ole standardisoitu.

Huomioi anturin ja pistokeliittimien kytkentä (kts. datalehti).



## Sovellutus

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Erityispiirre  | Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet |
| Silikoni-vapaa | kyllä                                |

## Sähköiset tiedot

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Käyttöjännite [V]                 | < 30 AC / < 36 DC |
| Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 2                 |

## Käyttöolosuhteet

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Ympäristölämpötila [°C] | -25...100     |
| Suojausluokka           | IP 68; IP 69K |

## Mekaaniset tiedot

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Paino [g]            | 1555,5                             |
| Mitat [mm]           | 15 x 15 x 46                       |
| Materiaalit          | PVC                                |
| Valukotelomateriaali | PVC                                |
| Mutterin materiaali  | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |

## Huomautuksia

|                |       |
|----------------|-------|
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
|----------------|-------|



## Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH080VAS0025E08

### Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 25 m, PVC, oranssi, Ø 5,9 mm; 8 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PVC; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu;  
Kirstysmomentti: 0,7...0,9 Nm



### Liitäntä

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |
| 5 | GY |
| 6 | PK |
| 7 | VT |
| 8 | OG |

värit DIN EN  
60947-5-2 mukaan Johdinvärit :

|      |               |
|------|---------------|
| BK = | musta         |
| BN = | ruskea        |
| BU = | sininen       |
| GY = | harmaa        |
| PK = | vaal.punainen |
| OG = | oranssi       |
| VT = | violetti      |
| WH = | valkoinen     |