


E12356



Kytkestävä liitin

SDOGH040MSSFKSG



Sovellutus

Erityispiirre

Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet

Silikoni-vapaa

kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 45 AC / < 70 DC

Maks.

kokonaiskuormitettavuus

[A]

4; (...40 °C)

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...85

Suojausluokka

IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

47,6

Mitat

[mm]

20 x 20 x 58

Materiaalit

sinkkipainevalu niklattu

Valukotelomateriaali

sinkkipainevalu, niklattu

Mutterin materiaali

sinkkipainevalu, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl



Kytkestävä liitin

SDOGH040MSSFKSG

Sähköinen liitântä

ruuviliittimet: ...0,75 mm²; Kaapelisuojaus: Ø 6...8 mm

Sähköinen liitântä - Naarasliitin

Pistokeliitântä: 1 x M12, suora; koodaus: B; Valettu runko: sinkkipainevalu, niklattu; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu; Koskettimet: kullattu; Suojattu liitântäkaapeli: suojattava



Liitântä

