




Adapteripistoke

ESTGH040PLS00,5E04 (PG11)



1 O-rengas



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 250 AC/DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	4; (...40 °C)

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-40...85
Suojausluokka		IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	9,66
Asennuskierre		PG 11
Materiaalit		PA 6.6
Valukotelomateriaali		PA 6.6

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------



Adapteripistoke

ESTGH040PLS00,5E04 (PG11)

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PA 6.6



Liitäntä

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =	Johdinvärit :
BN =	musta
BU =	ruskea
WH =	sininen
	valkoinen