


E12360



Liitäntäkaapeli

VDOGH080MSS0010H08STGH080MSS



Sovellutus

Erityispiirre

Halogeniton

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...80

Suojausluokka

IP 68

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

617,5

Materiaalit

PUR

Valukotelmateriaali

PUR

Mutterin materiaali

messinki, niklattu


Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

Sähköinen liitäntä - uropistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm






Liitäntäkaapeli

VDOGH080MSS0010H08STGH080MSS

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 10 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm²

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm

