


Tunnistuskiekko venttiilitoimilaitteille

PUCK/IND/BL/53/8

Poistuva tuote

Vaihtoehtoiset tuotteet: E12517 + E12526

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sovellutus

Malli

mekaaninen liitäntä pneumaattisiin toimilaitteisiin ja
käsi käyttöisiin venttiileihin VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mekaaniset tiedot

Paino [g] 45,6

Tunnistuskiekkon halkaisija [mm] 53

Reikäväli [mm] 80

Venttiilin ohjausakselin korkeus [mm] 20

Mahdollisten
kytkentäindikaattoripaikkojen
lukumäärä 8

Materiaalit tunnistuskiekko: PA 6 sininen; ruuvit: ruostumaton teräs (1.4302)

Tarvikkeet

Toimitettavat osat

kuusiokoloruuvi: 1 x M6 x 16, aluslevyllä

uppokantaruuvit: 2 x M5

suuntaindikointi: 2, valkoinen

suuntaindikointi: 2, sininen

kansi: 1, valkoinen

peitetulppa: 4, sininen

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl