


Tunnistuskiekkö venttiilitoimilaitteille

PUCK/IND/RD/53/8

Poistuva tuote

Vaihtoehtoiset tuotteet: E12517 + E12526

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sovellutus

Malli

mekaaninen liitäntä pneumaattisiin toimilaitteisiin ja
käsi­käyttöisiin venttiileihin VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	44,2
Tunnistuskiekon halkaisija	[mm]	53
Reikäväli	[mm]	80
Venttiilin ohjausakselin korkeus	[mm]	20
Mahdollisten kytkentäindikaattoripaikkojen lukumäärä		8
Materiaalit	tunnistuskiekkö: PA 6 punainen; ruuvit: ruostumaton teräs (1.4302)	

Tarvikkeet

Toimitettavat osat

kuusiokoloruuvi: 1 x M6 x 16, aluslevyllä
 uppokantaruuvit: 2 x M5
 suunta­indikointi: 2, valkoinen
 suunta­indikointi: 2, punainen
 kansi: 1, valkoinen
 peitetulppa: 4, punainen

E17323



Tunnistuskiekkö venttiilitoimilaitteille

PUCK/IIND/RD/53/8

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl