


E18430



Sensor testpak

SENSOR TESTPAK



Sähköiset tiedot

Tulojännite DC	[V]	4,5
Lähtöjännite DC	[V]	18

Lähdöt

Lähtövirta yhteensä	[A]	0,04
---------------------	-----	------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-20...40
Suojausluokka		IP 21

Hyväksynnät / testit

MTTF	[vuotta]	341
------	----------	-----

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	393,3
Mitat	[mm]	141 x 82 x 34
Materiaalit		ABS; silikonit

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Jännitesyöttö	vihreä
	Kytkenätilojen osoitus	keltainen
Käyttöelementit	kalvonäppäin	ON / OFF
	kalvonäppäin	Teach

Tarvikkeet

Välttämättömät tarvikkeet	paristo 3 x AA / 1,5 V
---------------------------	------------------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------




Sensor testpak

SENSOR TESTPAK

Sähköinen liitäntä

pikapainoliitin: 4 x

Liitäntä



BN	: ruskea
BK	: musta
WH	: valkoinen
BU	: sininen