


E18000



Liitäntäkaapeli naaraspistoikkeella

ADOGH040MKS0005X04



Sovellutus

Erityispiirre Kullatut koskettimet

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V] < 300 AC/DC

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C] -45...105

Suojausluokka IP 68

Mekaaniset tiedot

Paino [g] 361,966

Mitat [mm] 15 x 15 x 47

Materiaalit TPE

Mutterin materiaali sinkki, epoksinnoitettu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö 1 kpl

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 5 m, TPE-S, musta; 4 x 0,75 mm² / AWG 18

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin


Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; Valettu runko: TPE; Lukitus: sinkki, epoksinnoitettu; Koskettimet: kullattu

E18000




Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH040MKS0005X04



Liitäntä



Johdinvärit :

BK =

musta

BN =

ruskea

BU =

sininen

WH =

valkoinen