



**Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella**

ADOGH040MKS0010X04


**Sovellutus**

Erityispiirre

Kullatut koskettimet

**Sähköiset tiedot**

Käyttöjännite

[V]

&lt; 300 AC/DC

**Käyttöolosuhteet**

Ympäristölämpötila

[°C]

-45...105

Suojausluokka

IP 68

**Mekaaniset tiedot**

Paino

[g]

361,966

Mitat

[mm]

15 x 15 x 47

Materiaalit

TPE

Valukotelmateriaali

TPE

Mutterin materiaali

sinkki, epoksipinnoitettu

**Huomautuksia**

Pakkausyksikkö

1 kpl



## Liitântäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH040MKS0010X04

### Sähköinen liitântä

Kaapeli: 10 m, TPE-S, musta; 4 x 0,75 mm<sup>2</sup> / AWG 18

### Sähköinen liitântä - Naarasliitin

Pistokeliitântä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPE; Lukitus: sinkki, epoksinnoitettu; Koskettimet: kullattu



### Liitântä



BK =                   Johdinvärit :  
 BN =                   musta  
 BU =                   ruskea  
 WH =                   sininen  
                           valkoinen