




Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH040MKS0005X04



Sovellutus		
Erityispiirre		Kullatut koskettimet
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	< 300 AC/DC
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-45...105
Suojausluokka		IP 68
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	385,553
Mitat	[mm]	31 x 14,5 x 31
Materiaalit		TPE
Valukotelomateriaali		TPE
Mutterin materiaali		sinkki, epoksipinnoitettu
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl

E18002



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH040MKS0005X04

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 5 m, TPE-S, musta; 4 x 0,75 mm² / AWG 18

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPE; Lukitus: sinkki, epoksinnoitettu; Koskettimet: kullattu



Liitäntä



BK =	Johdinvärit :
BN =	musta
BU =	ruskea
WH =	sininen
	valkoinen