


E18015



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH040VAS0010E04 - BLACK



Sovellutus

Erityispiirre

Kullatut koskettimet

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 300 AC/DC

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-10...100

Suojausluokka

IP 68

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

362,874

Mitat

[mm]

15 x 15 x 47

Materiaalit

PVC

Valukotelmateriaali

PVC

Mutterin materiaali

haponkestävä teräs (1.4571/316)

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH040VAS0010E04 - BLACK

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 10 m, PVC, musta; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PVC; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4571/316); Koskettimet: kullattu



Liitäntä



Johdinvärit :

BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
WH =	valkoinen