



No scale drawing available

Sovellutus

Erityispiirre

Suojattu kaapeli

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 250 DC

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...90

Suojausluokka

IP 68

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

254,012

Materiaalit

PUR

Valukotelomateriaali

PUR

Mutterin materiaali

messinki, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

Sähköinen liitäntäKaapeli: 5 m, PVC, keltainen, Ø 5,6 mm, suojattu; 4 x 0,34 mm² / AWG 22**Sähköinen liitäntä - Naarasliitin**

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm






Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH040MSS0005G04

Liitäntä



BN =	Johdinvärit :	ruskea
BK =		musta
BU =		sininen
WH =		valkoinen