


# E18031



## Kytkestävä liitin

SDOGH040MSSFKPG



### Sovellutus

Erityispiirre

Kullatut koskettimet

### Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V] < 250 AC/DC

Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] 4; (...40 °C)

### Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C] -25...90

Suojausluokka IP 67

### Mekaaniset tiedot

Paino [g] 27,216

Mitat [mm] 18 x 18 x 46

Materiaalit PA

Mutterin materiaali ZnAl / Ni

### Huomautuksia

Pakkausyksikkö 1 kpl

### Sähköinen liitântä

liittimet: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Kaapelisuojus: Ø 8...10 mm



### Sähköinen liitântä - Naarasliitin

Pistokeliitântä: 1 x M12, suora; Valettu runko: PA; Lukitus: ZnAl / Ni; Koskettimet: kullattu

# E18031

## Kytettävä liitin

SDOGH040MSSFKPG



### Liitäntä

