





Liitäntäkaapeli

VSTGH050VAS00.3E03VDAA030--S



Sovellutus		
Erityispiirre		Kullatut koskettimet
Sähköiset tiedot		
Taajuus AC	[Hz]	47...63
Käyttöjännite	[V]	< 24 AC/DC
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...105
Suojausluokka		IP 68
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	54,431
Materiaalit		TPE
Valukotelomateriaali		TPE
Mutterin materiaali		haponkestävä teräs (1.4571/316)
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä - urospistoke		

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPE; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4571/316); Koskettimet: kullattu






Liitäntäkaapeli

VSTGH050VAS00.3E03VDAA030--S

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,3 m, PVC, harmaa; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x venttiilityyppi A DIN, kulmamalli; Valettu runko: TPE; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4571/316); Koskettimet: kullattu

