


Adapteripistoke

RSTGB030VAS00.3-03



1 O-rengas

Sovellutus

Erityispiirre

Kullatut koskettimet

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 600 AC/DC

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...100

Suojausluokka

IP 68

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

25,855

Asennuskierre

1/2" NPT

Materiaalit

ruostumaton teräs

Valukotelomateriaali

ruostumaton teräs

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl



Adapteripistoke

RSTGB030VAS00.3-03

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,3 m, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x 7/8", suora; koodaus: A; Valettu runko: ruostumaton teräs; Koskettimet: kullattu



Liitäntä

1	GN
2	RD
3	BK

BK =
GN =
RD =

Johdinvärit :
musta
vihreä
punainen