
E18056

Adapteripistoke

RSTGB050VAS00.3-05



1 O-rengas

Sovellutus		
Erityispiirre		Kullatut koskettimet
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	< 600 AC/DC
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...100
Suojausluokka		IP 68
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	63,503
Asennuskierre		1/2" NPT
Materiaalit		ruostumaton teräs eloksoitu
Valukotelomateriaali		ruostumaton teräs, eloksoitu
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl

E18056

Adapteripistoke

RSTGB050VAS00.3-05

Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 0,3 m, PVC; 5 x 1,5 mm² / AWG 16

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x 7/8", suora; koodaus: A; Valettu runko: ruostumaton teräs, eloksoitu; Koskettimet: kullattu



Liitäntä



	Johdinvärit :
GN =	vihreä
GN/YE =	vihreä/keltainen
RD =	punainen
OG =	oranssi
WH =	valkoinen