





Liitäntäkaapeli

VDOAH040VAS0003E03STGH040VAS



Sovellutus	
Erityispiirre	Kullatut koskettimet
Sähköiset tiedot	
Käyttöjännite [V]	< 300 AC/DC
Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-20...105
Suojausluokka	IP 68
Mekaaniset tiedot	
Paino [g]	136,078
Materiaalit	PVC
Valukotelomateriaali	PVC
Mutterin materiaali	haponkestävä teräs (1.4571/316)
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl
Sähköinen liitäntä - urospisto	

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PVC; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4571/316); Koskettimet: kullattu





Liitäntäkaapeli

VDOAH040VAS0003E03STGH040VAS

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 3 m, PVC, harmaa; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PVC; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4571/316); Koskettimet: kullattu

