


Adapteripistoke

RSTGB030ALS00.3-03



Sovellutus

Erityispiirre

Kullatut koskettimet

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 600 AC/DC

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...100

Suojausluokka

IP 68

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

36,287

Asennuskierre

M20 x 1,5

Materiaalit

messinki niklattu

Valukotelomateriaali

messinki, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö


1 kpl

Sähköinen liitântä

Kaapeli: 0,3 m, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16

Sähköinen liitântä - urospistoke

Pistokeliitântä: 1 x 7/8", suora; koodaus: A; Valettu runko: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu



E18070



Adapteripistoke

RSTGB030ALS00.3-03

Liitäntä

1	GN
2	BK
3	WH

	Johdinvärit :
BK =	musta
GN =	vihreä
WH =	valkoinen