


Adapteripistoke

RSTGB050PLS00.3-05



1 O-rengas

Sovellutus

Erityispiirre

Kullatut koskettimet

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 600 AC/DC

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...100

Suojausluokka

IP 68

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

27,216

Asennuskierre

M16 x 1,5

Materiaalit

muovi

Valukotelomateriaali

muovi

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl



Adapteripistoke


RSTGB050PLS00.3-05

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,3 m, PVC; 5 x 1,5 mm² / AWG 16

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x 7/8", suora; koodaus: A; Valettu runko: muovi; Koskettimet: kullattu



Liitäntä

1	WH
2	RD
3	BU
4	OG
5	BK

	Johdinvärit :
BK =	musta
BU =	sininen
RD =	punainen
OG =	oranssi
WH =	valkoinen