


Adapteripistoke

RSTGH040ALS00.3-04



1 O-rengas

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 250 DC
---------------	-----	----------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-20...90
--------------------	------	----------

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	22,68
Asennuskierre		M16
Materiaalit		alumiini anodisoitu 10...20 µm
Valukotelomateriaali		alumiini, anodisoitu 10...20 µm

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,5 m, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Valettu runko: alumiini, anodisoitu 10...20 µm





Adapteripistoke

RSTGH040ALS00.3-04

Liitäntä

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
WH =	valkoinen