


Adapteripistoke

RSTGH050VAS00.3-05



1 O-rengas

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 250 DC
---------------	-----	----------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-20...90
--------------------	------	----------

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	54,431
Mitat	[mm]	19 x 19 x 25
Asennuskierre		PG 11
Materiaalit		ruostumaton teräs (1.4301 / 304)
Valukotelomateriaali		ruostumaton teräs (1.4301 / 304)

Huomautuksia


Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitântä

Kaapeli: 0,5 m, PVC; 5 x 0,34 mm² / AWG 22

Sähköinen liitântä - urospistoke

Pistokeliitântä: 1 x M12; koodaus: A; Valettu runko: ruostumaton teräs (1.4301 / 304)





Adapteripistoke

RSTGH050VAS00.3-05

Liitäntä

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
GY =	harmaa
WH =	valkoinen