


Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH040VAS0100E04



Sovellutus

Erityispiirre

Kullatut koskettimet

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 300 AC/DC

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...105

Suojausluokka

IP 68

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

3764,814

Mitat

[mm]

15 x 15 x 47

Materiaalit

PVC

Valukotelmateriaali

PVC

Mutterin materiaali

haponkestävä teräs (1.4571/316)

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella


ADOGH040VAS0100E04

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 100 m, PVC, harmaa, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PVC; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4571/316); Koskettimet: kullattu



Liitäntä

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

5: ei käytössä

Johdinvärit :

BK = musta

BN = ruskea

BU = sininen

WH = valkoinen