


Välikaapeli venttiilipistokkeella

VVDAC031MSS00,3H03STGH030MSS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Erityispiirre

Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet

Silikoni-vapaa

kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 24 AC/DC

Ylijännitesuojaus

kyllä; (VDR)

Maks.

kokonaiskuormitettavuus

[A]

3

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...80

Suojausluokka

IP 65

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

50,802

Materiaalit

PUR

Valukotelomateriaali

PUR

Mutterin materiaali

messinki, niklattu

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö

käyttö

1 x LED, keltainen

Tarvikkeet

Toimitettavat osat

ruuvi

merkintäkenttä



Välikaapeli venttiilipistokkeella

VVDAC031MSS00,3H03STGH030MSS

Huomautuksia

Pakkausyksikkö


1 kpl

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,3 m, PUR, Halogeniton, harmaa, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm



Sähköinen liitäntä

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x venttiilityyppi C DIN, kulmamalli; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: niklattu messinki; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm

