


Liitântäkaapeli

VDOGH040VAS00.4E03STGH040VAS



Sovellutus

Erityispiirre

Kullatut koskettimet

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 300 AC/DC

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...105

Suojausluokka

IP 68

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

45,359

Mitat

[mm]

15 x 15 x 40

Materiaalit

PVC

Valukotelmateriaali

PVC

Mutterin materiaali

haponkestävä teräs (1.4571/316)


Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PVC; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4571/316); Koskettimet: kullattu





Liitäntäkaapeli

VDOGH040VAS00.4E03STGH040VAS

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,4 m, PVC, harmaa; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PVC; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4571/316); Koskettimet: kullattu

