



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH040VAS0060E04


Sovellutus

Erityispiirre

Kullatut koskettimet

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 300 AC/DC

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...105

Suojausluokka

IP 68

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

2100,131

Mitat

[mm]

31 x 14,5 x 31

Materiaalit

PVC

Valukotelomateriaali

PVC

Mutterin materiaali

haponkestävä teräs (1.4571/316)

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella


ADOAH040VAS0060E04

Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 60 m, PVC, harmaa; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PVC; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4571/316); Koskettimet: kullattu



Liitäntä



5: ei käytössä
 Johdinvärit :
 BK = musta
 BN = ruskea
 BU = sininen
 WH = valkoinen