




Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH140MSS0005A11




Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	< 250 AC/DC
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 67
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	635,029
Mitat	[mm]	20 x 20 x 50
Materiaalit		PUR musta
Valukotelomateriaali		PUR
Mutterin materiaali		messinki, niklattu
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl

Sähköinen liitäntä
Kaapeli: 5 m, PUR, musta, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm ² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm ² (127 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M16, suora; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu






Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH140MSS0005A11

Liitäntä



	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
GN =	vihreä
GY =	harmaa
PK =	vaal.punainen
RD =	punainen
VT =	violetti
WH =	valkoinen
YE =	keltainen