
E18159

Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH040VAS0040E04



Sovellutus		
Erityispiirre		Kullatut koskettimet
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	< 300 AC/DC
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...105
Suojausluokka		IP 68
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	1424,279
Mitat	[mm]	31 x 14,5 x 31
Materiaalit		PVC
Valukotelomateriaali		PVC
Mutterin materiaali		haponkestävä teräs (1.4571/316)
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl

E18159

Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH040VAS0040E04

Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 40 m, PVC, harmaa; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PVC; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4571/316); Koskettimet: kullattu



Liitäntä



5:	ei käytössä
	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
WH =	valkoinen