


Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGB030VAS0020E03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Erityispiirre

Kullatut koskettimet

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 300 AC/DC

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...105

Suojausluokka

IP 68

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

5238,988

Materiaalit

PVC

Valukotelomateriaali

PVC

Mutterin materiaali

haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella


ADOGB030VAS0020E03

Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 20 m, PVC, harmaa; 3 x 0,75 mm² / AWG 18

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x 7/8", suora; koodaus: A; Valettu runko: PVC; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu



Liitäntä



BK =
 GN =
 WH =

Johdinvärit :
 musta
 vihreä
 valkoinen