


Adapterinaarasliitin

RDOG F040MSS00.3-04



1 O-rengas



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Suojausluokka		III
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	4

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-20...100
Suojausluokka		IP 68

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	113,398
Materiaalit		kotelo: messinki niklattu; tiiviste: FKM; lukkomutteri: messinki niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------



Adapterinaarasliitin

RDOGFO40MSS00.3-04

Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 0,5 m, PVC, keltainen, Ø 4,6 mm; 4 x 0,25 mm² / AWG 24

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A



Liitäntä



BK =	Johdinvärit :
BN =	musta
BU =	ruskea
WH =	sininen
	valkoinen