


Liitântäkaapeli

VDOAH040VAS0006E03STGH040VAS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Erityispiirre

Kullatut koskettimet

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 300 AC/DC

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...105

Suojaluokka

IP 68

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

63,503

Materiaalit

TPE

Valukotelmateriaali

TPE

Mutterin materiaali

haponkestävä teräs (1.4571/316)

Huomautuksia

Pakkausyksikkö


1 kpl

**Liitântäkaapeli**

VDOAH040VAS0006E03STGH040VAS

Sähköinen liitântäKaapeli: 6 m, PVC, harmaa; 3 x 0,34 mm² / AWG 22**Sähköinen liitântä - urospistoke**

Pistokeliitântä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPE; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4571/316); Koskettimet: kullattu

**Sähköinen liitântä****Liitântä****Sähköinen liitântä - Naarasliitin**

Pistokeliitântä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPE; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4571/316); Koskettimet: kullattu

