



No scale drawing available

Sovellutus

Erityispiirre

Kullatut koskettimet

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 250 AC/DC

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...80

Suojausluokka

IP 68

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

22,68

Asennuskierre

M16 x 1,5

Mutterin materiaali

alumiini, eloksoitu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

Sähköinen liitäntäKaapeli: 0,3 m, PVC; 3 x 0,34 mm² / AWG 22**Sähköinen liitäntä - Naarasliitin**

Pistokeliitäntä: 1 x 1/2", suora; koodaus: C; Lukitus: alumiini, eloksoitu; Koskettimet: kullattu





Adapterinaarasliitin

RSTGA030ALS00.3-03

Liitäntä

