


CAN-väyläpäätevastus

M12 PASSTHROUGH W/RESISTOR



Sovellutus

Erityispiirre

Kullatut koskettimet

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Maks.
kokonaiskuormitettavuus

[A]

4

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...85

Suojausluokka

IP 68

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

22,68

Mitat

[mm]

14,5 x 14,5 x 52,8

Materiaalit

PVC

Mutterin materiaali

messinki, niklattu / messinki, niklattu


Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; Valettu runko: PVC; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu




E18267



CAN-väyläpäätevastus

M12 PASSTHROUGH W/RESISTOR

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; Valettu runko: PVC; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu

