


Liitäntäkaapeli

VDOGH040MKS0005E04STGH040MKS



Sovellutus

Erityispiirre

Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet

Silikoni-vapaa

kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Maks.

[A]

3

kokonaiskuormitettavuus

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...85

Suojausluokka

IP 68

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

204,116

Materiaalit

PVC

Valukotelomateriaali

PVC

Mutterin materiaali

sinkki, epoksipinnoitettu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl



Liitântäkaapeli

VDOGH040MKS0005E04STGH040MKS

Sähköinen liitântä - urospistoke

Pistokeliitântä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PVC; Lukitus: sinkki, epoksinnoitettu; Koskettimet: kullattu;
Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm



Sähköinen liitântä

Kaapeli: 0,3 m, PVC, Halogeniton, keltainen, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Liitântä



Sähköinen liitântä - Naarasliitin

Pistokeliitântä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PVC; Lukitus: sinkki, epoksinnoitettu; Koskettimet: kullattu;
Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm

