


Adapterinaarasliitin

RDOGH050MSS00.3E05



1 O-rengas

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 250 AC/DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	4

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
Suojausluokka		IP 68

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	22,68
Asennuskierre		1/4"-18NPT
Materiaalit		messinki niklattu
Valukotelomateriaali		messinki, niklattu

Huomautuksia


Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,5 m, PVC; 5 x 0,34 mm²

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Valettu runko: messinki, niklattu






Adapterinaarasliitin

RDOGH050MSS00.3E05

Liitäntä



	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
GN/YE =	vihreä/keltainen
WH =	valkoinen