


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

**Sähköiset tiedot**

Käyttöjännite [V]	10...110 AC/DC
Maks. kuormitettavuus / moduli [A]	4
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	12

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-15...90
Suojausluokka	IP 67

Mekaaniset tiedot

Mitat [mm]	18 x 54 x 100
Haaroitusrasian porttimäärä	6

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------



Haaroitusrasia


ZDO6H040MSS0010A09

Sähköinen liitäntä

Kaapect: 10 m, PUR / PVC; 6 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Sähköinen liitäntä - ura

Pistokeliitäntä: 6 x M12; koodaus: A



Liitäntä

BN	1 (1...6)
BU	3 (1...6)
GN/YE	5 (1...6)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)
PK	4 (5)
RD	4 (6)

	Johdinvärit :
BN =	ruskea
BU =	sininen
GN =	vihreä
GN/YE =	vihreä/keltainen
GY =	harmaa
PK =	vaalipunainen
RD =	punainen
WH =	valkoinen
YE =	keltainen