


Y-haaroitin

ZDO2H045MSS0010B05

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 125 AC / < 150 DC
Maks. kuormitettavuus / moduli	[A]	4
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	4

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-15...90
Suojausluokka		IP 67

Mekaaniset tiedot

Materiaalit	TPU
-------------	-----

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------




Y-haaroitin

ZDO2H045MSS0010B05

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 10 m, PUR / PVC, oranssi, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Liitäntä



Johdinvärit :
BK = musta
BN = ruskea
BU = sininen
WH = valkoinen