




Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...110 AC/DC
Maks. kuormitettavuus / moduli	[A]	4
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	12

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-15...90
Suojausluokka		IP 67

Mekaaniset tiedot

Mitat	[mm]	16 x 54 x 127
Haaroitusrasian porttimäärä		8

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------



Haaroitusrasia


ZDO8H040MSS0010B11

Sähköinen liitäntä

Kaapect: 10 m, PUR / PVC; 8 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Sähköinen liitäntä - ura

Pistokeliitäntä: 8 x M12; koodaus: A



Liitäntä

BN	1 (1...8)
BU	3 (1...8)
GN/YE	5 (1...8)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)
PK	4 (5)
RD	4 (6)
BK	4 (7)
VT	4 (8)

	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
GN =	vihreä
GN/YE =	vihreä/keltainen
GY =	harmaa
PK =	vaal.punainen
RD =	punainen
VT =	violetti
WH =	valkoinen
YE =	keltainen