




Sähköiset tiedot

Käyttäjännite	[M]	10...110 AC/DC
Maks. kuormitettavuus / moduli	[A]	4
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	12

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-15...90
Suojausluokka		IP 67

Mekaaniset tiedot

Mitat	[mm]	16 x 54 x 127
Haaroitusrasian porttimäärä		8

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------




Haaroitusrasia

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 5 m, PUR / PVC; 8 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Sähköinen liitäntä - ura

Pistokeliitäntä: 8 x M12; koodaus: A



Liitäntä

BN	1 (1...8)	C
BU	3 (1...8)	C
GN/YE	5 (1...8)	C
WH	4 (1)	C
GN	4 (2)	C
YE	4 (3)	C
GY	4 (4)	C
PK	4 (5)	C
RD	4 (6)	C
BK	4 (7)	C
VT	4 (8)	C

	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
GN =	vihreä
GN/YE =	vihreä/keltainen
GY =	harmaa
PK =	vaal.punainen
RD =	punainen
VT =	violetti
WH =	valkoinen
YE =	keltainen