



Liitântäkaapeli urospistokkeella

ASTGH040MSS0005B04

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: EVC076

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...30 DC
---------------	-----	------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
--------------------	------	----------

Suojausluokka		IP 67
---------------	--	-------

Mekaaniset tiedot

Mitat	[mm]	15 x 15 x 42
-------	------	--------------

Materiaalit		TPU
-------------	--	-----

Valukotelomateriaali		TPU
----------------------	--	-----

Mutterin materiaali		messinki, niklattu
---------------------	--	--------------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------



Liitántäkaapeli urospistokkeella

ASTGH040MSS0005B04

Sähköinen liitántä

Kaapeli: 5 m, PUR / PVC, oranssi, Ø 5 mm; erittäin joustava; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Sähköinen liitántä - urospistoke

Pistokeliitántä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu



Liitántä

1	BN
3	BU
4	BK

	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen