

Kohteesta heijastava kuituoptynen anturi

FT-30-A-A-M8/1,2M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptysisella vahvistimella tyyppi

OIF

OIF

Tuntoetäisyys kuituoptyksellä [mm]

70

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...290

Mekaaniset tiedot

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään kierre

M8

Kokonaispituus [mm]

1200

Minimi taivutussäde [mm]

30

Materiaalit

Adapteri: PA

Kuitumateriaali

lasi

Tuntopään materiaali

alumiini

Kuitukaapelivaipan materiaali

alumiini

E20408



Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-30-A-A-M8/1,2M

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl