



Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-P-V-E2,5/0,8M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

No scale drawing available

Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi

OKF; OUF

OKF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

4

OUF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

4

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...80

Mekaaniset tiedot

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään halkaisija

[mm]

2,4

Kokonaispituus

[mm]

800

Materiaalit

Adapteri: PPE

Kuitumateriaali

lasi

Tuntopään materiaali

ruostumaton teräs (1.4305 / 303)

Kuitukaapelivaipan materiaali

PVC

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl