


Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-30-A-A-E6/1,5m

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E20290

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi

OIF

OIF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]

36

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]

-40...290

Mekaaniset tiedot

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään halkaisija [mm]

6

Kokonaispituus [mm]

1500

Minimi taivutussäde [mm]

30

Materiaalit

Adapteri: PA

Kuitumateriaali

lasi

Tuntopään materiaali

alumiini

E20439



Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-30-A-A-E6/1,5m

Kuitukaapelivaipan materiaali	alumiini
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl