




Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-00-P-A-R3/0,18M +10MM

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus	
Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
Tunnistusalue	
Tuntoetäisyys kuituoptiikkavahvistimella tyyppi	OKF; OUF
OKF	
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]	40
OUF	
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]	40
Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-20...80
Mekaaniset tiedot	
Tuntopään tyyppi	kulmamalli
Tuntopään halkaisija [mm]	3
Tuntopään pituus [mm]	10
Kokonaispituus [mm]	180; (+10 mm)
Minimi taivutussäde [mm]	10
Materiaalit	Adaptteri: PPE

E20450



Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-00-P-A-R3/0,18M +10MM

Kuitumateriaali	lasi
Tuntopään materiaali	alumiini
Kuitukaapelivaipan materiaali	PVC
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl