




Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-A-A-R4/0,35m

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E20058

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi

OKF; OUF

OKF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

40

OUF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

40

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...290

Mekaaniset tiedot

Tuntopään tyyppi

kulmamalli

Tuntopään halkaisija

[mm]

4

Tuntopään pituus

[mm]

10

Kokonaispituus

[mm]

350



Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-A-A-R4/0,35m

Minimi taivutussäde	[mm]	20
Materiaalit	Adapteri: ABS	
Kuitumateriaali	lasi	
Tuntopään materiaali	alumiini	
Kuitukaapelivaipan materiaali	alumiini	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	