


Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-M-V-M6



Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Sovellutus

Hyvä lämpötilakestoisuus; Kestävä rakenne vaativiin teollisuusolosuhteisiin; Kestää useita aggressiivisia kemikaaleja

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi

OKF; OUF; OOF

OKF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]

40

OOF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]

200

OUF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]

40

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...150

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

62,1

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään kierre

M6

Tuntopään halkaisija

[mm]

7

Tuntopään pituus

[mm]

45



Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-M-V-M6

Kokonaispituus	[mm]	600
Minimi taivutussäde	[mm]	20
Kuitujärjestys		①
Kuitumateriaali		lasi
Tuntopään materiaali		ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Kuitukaapelivaipan materiaali		metalli-silikoni
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		kuusiomutterit: 2 x M6, ruostumaton teräs
		hammastetut lukkotiivisteet: 2
		uritettu mutteri: 1 x M11
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl