


Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-00-M-V-R3



Sovellutus

Toimintaperiaate

Lähetin/vastaanotinpari

Sovellutus

Hyvä lämpötilakestoisuus; Kestävä rakenne vaativiin teollisuusolosuhteisiin; Kestää useita aggressiivisia kemikaaleja

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys
kuituoptikkavahvistimella
tyyppi

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Tuntoetäisyys kuituoptikka

[mm]

1200

OKF

Tuntoetäisyys kuituoptikka

[mm]

120

OOF

Tuntoetäisyys kuituoptikka

[mm]

400

OUF

Tuntoetäisyys kuituoptikka

[mm]

120

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...150

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

95,5

Tuntopään tyyppi

kulmamalli



Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-00-M-V-R3

Tuntopään halkaisija	[mm]	3
Tuntopään pituus	[mm]	10
Kokonaispituus	[mm]	600
Minimi taivutussäde	[mm]	20
Kuitujärjestys		●
Kuitumateriaali		lasi
Tuntopään materiaali		ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Kuitukaapelivaipan materiaali		metalli-silikoni

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	Pantakiinnike: 2, E20103
--------------------	--------------------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------